

## 方便使用，最佳适配包装工作台

**Storopack** 新型湿水胶带分配器与包装工作台表面融为一体，节省空间，由此可在包装站直接进行高效打包封箱作业。

麦琴根，2024 年 4 月—保护性包装专家 Storopack 推出另一款实用的包装工作站配件，可在包装过程中节省大量时间。用于 COMFORT.PACK 工作站的新型湿水胶带 (WAT) 分配器与包装台表面融为一体。借此，包装纸箱就可以快速、轻松地从分配器上移过，并以符合人体工程学的方式获得密封。Storopack 根据客户的个性化要求设计每个 COMFORT.PACK 工作站——WAT 分配器为其助力，提高流程效率并符合人体工程学。

### 滑动、折叠、完成！

湿水胶带粘附牢固、抗撕裂、防灰尘且可回收。Storopack 将 WAT 分配器集成至包装工作台，为这一封箱工序提供了最佳解决方案。与放置在包装工作台表面的传统湿水胶带分配器相比，Storopack 的解决方案既节省空间，又加快了包装过程。与台式设备或手持设备相比，它还能实现更符合人体工程学的流程：使用湿水胶带密封纸箱底盖时，无需提起或翻转，只需将纸箱推过分配器表面即可，设备自动切断胶带，操作员仅需固定胶带尾部即可。与放置在桌面上的传统设备相比，这意味着员工与胶带粘合剂的接触要少得多。

### 操作灵活、使用时间更长

COMFORT.PACK 工作站湿水胶带分配器适用于所有尺寸纸箱，由此确保包装过程的灵活性。此外，该设备还能通过按键便捷生产所需长度的胶带，这些胶带可以轻松取下，用于密封纸箱顶部等。在开发过程中，Storopack 还注重设备的易操作性：该分配器适用于较大的工业用湿水胶带卷，外径最大可达 400 毫米，胶带宽度为 60 至 80 毫米，配套水箱容量为 3 升。这两项功能设计意味着，在更换或补充胶带卷之前，该设备的使用时间比传统的台式设备更长。一到两分钟内就可以更换胶带卷筒。清洗 WAT 分配器也非常方便快捷，无需工具即可完成。



Storopack 用于 COMFORT.PACK 工作站的湿水胶带分配器与包装工作台表面融为一体。图片：Storopack



用于 COMFORT.PACK 工作站的湿水胶带分配器与包装工作台表面融为一体，因此可以快速、轻松地将装运纸箱引导至分配器上方。图片：Storopack

\* \* \*

Storopack新闻稿及可供打印的图像资料请参见下列网址：[www.storopack.com](http://www.storopack.com)及  
[www.cc-stuttgart.de/presseportal](http://www.cc-stuttgart.de/presseportal)。图片可供编辑使用，但需注明出处。

### 关于Storopack

Storopack Hans Reichenecker GmbH前身是于成立于1874年的Johannes Reichenecker制革厂，自1959年起，公司总部设于德国麦琴根，专门从事保护性包装业务。公司活跃于全球各地市场，为众多工业领域生产和供应定制和灵活的保护性包装解决方案。Storopack在欧洲、北美洲、南美洲、亚洲和澳洲设有自己的生产设施和分支办公室。2,430名员工在全球各地为Storopack效力。2020年Storopack销售额达5.00亿欧元。Storopack产品行销60多个国家和地区。更多信息请访问 [www.storopack.com](http://www.storopack.com)。

**新闻联络人:**

René Jochum  
Communication Consultants GmbH  
Breitwiesenstraße 17  
70565 Stuttgart  
Telefon: +49 711 9 78 93-35  
Telefax: +49 711 9 78 93-44  
[jochum@cc-stuttgart.de](mailto:jochum@cc-stuttgart.de) /  
[storopack@cc-stuttgart.de](mailto:storopack@cc-stuttgart.de)